

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

BW100

PRODUCT
DESCRIPTION

微流量数字型传输蠕动泵



BW100

PRODUCT DESCRIPTION

微流量数字型传输蠕动泵

应用于实验室, 色谱分析, 医疗采样, 生物反应器等

流量范围
0.003-28mL/min

转速范围
0.1-100rpm



BW100

BW100是一款微流量数字型传输蠕动泵, 采用LED四位数字显示, 薄膜按键调控, 外形结构紧凑, 传输稳定, 支持一键全速, 用于快速清洗, 填充, 支持RS485MODBUS通讯协议, 满足客户不同的工作需求。

LED数显

4位LED数字显示转速和流量, 具有流量校准功能

操作便捷

按键调节参数, 可正反运行, 操作简单

断电保存

能自动保存上次掉电时的控制参量



一键全速

设有便捷的全速按钮, 用于迅速填充或排空管道

外控功能

支持RS485MODBUS通讯协议, 协议亦可根据客户需求定制


流量校准

可进行流量校准, 提供回吸功能, 防止液体滴漏

技术参数表


驱动器型号	BW100
转速范围	0.1-100rpm(可逆)
流速范围	0.003-28mL/min
速度分辨率	0.1rpm
适用泵头	WP110
调速方式	薄膜按键调节转速
显示方式	四位LED显示当前转速或流量
回吸角度	10°-720° (0°为无回吸)
回吸速度	10-100rpm
功率	<22W
驱动器尺寸	120x100x108mm
电源	AC220V±10% (标配) 或 AC110V±10% (选配)
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制 (0-5V、0-10V、4-20mA可选) RS485串口通讯

结构功能示意图



尺寸示意图

● BW100



(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.crpump.net

邮箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。